


E10872



コネクタ(ソケット)

ADOAH043MSS0015I04

廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様	PNP	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造	IP 67	
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質	TPU	
外装材質	TPU	
ロックリング材質	真鍮, セーフコート	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数	1 個	

E10872



コネクタ(ソケット)


ADOAH043MSS0015I04

電気接続


ケーブル: 15 m, PUR, ハロゲンフリー, 放射線加工, 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, セーフコート



接続



BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

芯線色 :