


E10899



コネクタ(ソケット)
ADOGH040VAS0025E04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVT003
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション		
特長		シリコンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～100
保護構造		IP 68, IP 69K
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個

E10899



コネクタ(ソケット)


ADOGH040VAS0025E04

電気接続

ケーブル: 25 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5.3 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



接続



	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白