


E10938



中間ケーブル

VDOAH040MSS0001H03STGF030MSS

廃止品 - 参考資料



アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67

機械的仕様


材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E10938




中間ケーブル

VDOAH040MSS0001H03STGF030MSS

電気接続

ケーブル: 1 m, ハロゲンフリー, 3 x 0.34 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

