

E10990




中間ケーブル

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

廢止品 - 參考資料

代替品: E11383

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション

特長

ハロゲンフリー

電気の仕様

使用電源電圧範囲 [M]

DC 10~30

保護クラス

III

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]

-25~90

保護構造

IP 67

機械的仕様

材質

TPU

外装材質

TPU

ロッキング材質

真鍮, ニッケルメッキ

備考

捆包数

1 個




中間ケーブル

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 3 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

