


E10995



中間ケーブルバルブプラグ付き
VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料



アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC/DC < 24
過電圧保護	有, (VDR)
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~90
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外形寸法	[mm] 15 x 15 x 46.5
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
アクセサリ	
付属品	ねじ ラベル
備考	
梱包数	1 個

E10995



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 3 x 0.5 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

