

E11486



コネクタ(ソケット)
ADOGF030MSS0002H03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC141
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	10 x 10 x 31
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E11486



コネクタ(ソケット)

ADOGF030MSS0002H03


電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.1 mm, 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コントクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コントクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm



接続



BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶
BU = 青