


E11646



コネクタ(プラグ)

ASTGH040VAS0010E04

廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~100
保護構造		IP 68, IP 69K
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 41.5
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個

E11646



コネクタ(プラグ)

ASTGH040VAS0010E04

電気接続

ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5.3 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白