

E11819



円筒形シリンダー用固定ストラップ

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



アプリケーション

仕様

適合形状 MKT

機械的仕様

重量	[g]	7.4
外形寸法	[mm]	Ø 40
材質	アダプタ: PA, 固定用ストラップ: ステンレス 1.4305 (SUS303)	
ピストン径	[mm]	40
締付け範囲	[mm]	38~49

アクセサリ

付属品

アダプタ: 1x, 適合形状, MKT
円筒形シリンダー用固定ストラップ: 1x

備考

梱包数

1 個