

E11104



コネクタ(プラグ)

ASTGH040MSS0002E04

廃止品 - 参考資料



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[M]	AC < 250 / DC < 300
----------	-----	---------------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
外装材質		TPU
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E11104



コネクタ(プラグ)
ASTGH040MSS0002E04

接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
WH =	青
	白