


E11225



コネクタ(ソケット)
ADOGF040VAS0025E04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVT137
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション		
特長		シリコンフリー
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	896.4
外形寸法	[mm]	10 x 10 x 31
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個

E11225



コネクタ(ソケット)

ADOGF040VAS0025E04


電気接続

ケーブル: 25 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 締付トルク: 0.6~0.7 Nm

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 締付トルク: 0.6~0.7 Nm



接続



BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

芯線色 :