

E12432



中間ケーブル

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 30 / DC < 36
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~80
保護構造	IP 68
機械的仕様	
重量	[g] 51
材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

E12432



中間ケーブル

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 6.8 mm, 3 x 0.25 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

