


E12502



コネクタ(ソケット)

ADOGH120ZDS0005H12



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 30
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	1.5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	326
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
備考		
梱包数		1 個

E12502



コネクタ(ソケット)


ADOGH120ZDS0005H12

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 6.6 mm, 12 x 0.25 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



接続

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
GY/PK =	灰/桃
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色
RD/BU =	赤/青