


E12570



組立てコネクタ(ソケット)

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)




1 O-リング

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	38.9
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、 取付ねじ		PG 9
材質		亜鉛ダイキャスト
外装材質		亜鉛ダイキャスト
備考		
梱包数		1 個

電気接続
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.25 mm ²

電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 亜鉛ダイキャスト




E12570



組立てコネクタ(ソケット)
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

接続



BK = 芯線色：黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白