


E12238



コネクタ(ソケット)

ADOAH080MSS0025B08

8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。
センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認ください。(データシート参照)



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～80
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	1206
外形寸法	[mm]	28 x 15 x 38
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12238



コネクタ(ソケット)


ADOAH080MSS0025B08

電気接続

ケーブル: 25 m, PUR, 黒, 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 1~1.5 Nm



接続

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

DIN 47100規格による色
芯線色 :
BN = 茶
BU = 青
GN = 緑
GY = 灰
PK = 桃
RD = 赤
WH = 白
YE = 黄色