


E12385



バルクケーブル

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～90
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25～90
機械的仕様		
重量	[g]	3025
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 2 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 100 m, PUR, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.9 mm, 放射線加工無し (リサイクル可能), 耐溶接スパッタ加工, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)		