




組付け用プラグ
RSTGH040ALS00.3-04



1 O-リング

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC < 250

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20～90

機械的仕様

重量 [g] 22.68

コネクタ、コネクタ径、ねじ径、
取付ねじ M20

材質 アルミニウム 陽極酸化被膜10～20μm

外装材質 アルミニウム、陽極酸化被膜10～20μm

備考

梱包数 1 個

電氣接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: アルミニウム、陽極酸化被膜10～20μm



E18074



組付け用プラグ
RSTGH040ALS00.3-04

接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
WH =	青
	白