


E20483



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-A-V-E1/0,2m

廃止品 - 参考資料



アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 8
OUF	
検出距離	[mm] 8
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～290
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径	[mm] 1
検出ヘッド長さ	[mm] 5
全長	[mm] 200
最小曲げ半径	[mm] 20
材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)

E20483



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-V-E1/0,2m

被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個