



廃止品 - 参考資料

代替品: E20570

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OKF

OKF

検出距離 [mm] 10

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20~80

機械的仕様

センサヘッド形状 ストレート

ヘッド接続 M6

全長 [mm] 2000

最小曲げ半径 [mm] 20

ファイバ材質 アクリル

ファイバヘッド材質 ステンレス 1.4305 (SUS303)

被覆材質 金属シリコン

備考

梱包数 1 個