

# E20498




## 拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-V-M6 1m

廃止品 - 参考資料

代替品: E20523

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



### アプリケーション

|      |            |
|------|------------|
| 検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
|------|------------|

### 監視範囲

|         |          |
|---------|----------|
| 増幅器検出距離 | OKF, OUF |
|---------|----------|

### OKF

|      |      |    |
|------|------|----|
| 検出距離 | [mm] | 40 |
|------|------|----|

### OUF

|      |      |    |
|------|------|----|
| 検出距離 | [mm] | 40 |
|------|------|----|

### 使用環境条件

|        |      |         |
|--------|------|---------|
| 使用周囲温度 | [°C] | -20～150 |
|--------|------|---------|

### 機械的仕様

|          |       |
|----------|-------|
| センサヘッド形状 | ストレート |
|----------|-------|

|       |    |
|-------|----|
| ヘッド接続 | M6 |
|-------|----|

|         |      |    |
|---------|------|----|
| 検出ヘッド長さ | [mm] | 45 |
|---------|------|----|

|    |      |      |
|----|------|------|
| 全長 | [mm] | 1000 |
|----|------|------|

|        |      |    |
|--------|------|----|
| 最小曲げ半径 | [mm] | 20 |
|--------|------|----|

# E20498



拡散反射型ファイバセンサ  
FT-00-M-V-M6 1m

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| ファイバ材質    | ガラス                   |
| ファイバヘッド材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
| 被覆材質      | 金属シリコン                |
| 備考        |                       |
| 梱包数       | 1 個                   |