



廃止品 - 参考資料

代替品: E20129

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

アプリケーション

検出原理 透過型

監視範囲

増幅器検出距離 OKF, OUF

OKF

検出距離 [mm] 120

OUF

検出距離 [mm] 120

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40～290

機械的仕様

センサヘッド形状 L型

全長 [mm] 600

最小曲げ半径 [mm] 20

ファイバ材質 ガラス

ファイバヘッド材質 アルミニウム

被覆材質 アルミニウム

備考

梱包数 1 個