


E20547



透過型ファイバセンサ
FE-00-M-V-E1/1,5M

廃止品 - 参考資料

代替品: E20492
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 45
OUF	
検出距離	[mm] 45
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20～150
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径	[mm] 1
検出ヘッド長さ	[mm] 5
全長	[mm] 1500
最小曲げ半径	[mm] 20

E20547



透過型ファイバセンサ
FE-00-M-V-E1/1,5M

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	金属シリコン
アクセサリ	
付属品	E20103
備考	
梱包数	1 個