



廃止品 - 参考資料

代替品: E20072

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 40
OUF	
検出距離	[mm] 40
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～290
機械的仕様	
センサヘッド形状	L型
全長	[mm] 1000
最小曲げ半径	[mm] 20
材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個