

E20776



アクリルファイバケーブルリール式

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: E20774

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40~70

機械的仕様

重量	[g]	317
全長	[mm]	50000, (フリーカット)
最小曲げ半径	[mm]	10
ファイバーレイアウト		●
ファイバ径	[mm]	0.5

E20776



アクリルファイバケーブルリール式

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

外径	[mm]	1
ファイバ材質		PMMA
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
付属品		アダプタ: 10 x OBF
備考		
梱包数		1 個