



廃止品 - 参考資料

No scale drawing available

アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OBF, OOF

OBF

検出距離 [mm] 7

OOF

検出距離 [mm] 7

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40~70

機械的仕様

重量 [g] 0.057

センサヘッド幅高さ [mm] 10

センサヘッド幅 [mm] 32

検出ヘッド長さ [mm] 25

プローブ長 [mm] 10 x 32 x 25

全長 [mm] 2000

最小曲げ半径 [mm] 15

ファイバーレイアウト

ファイバ材質 PMMA

ファイバヘッド材質 アルミニウム

被覆材質 ポリエチレン

備考

備考 アパーチャから約5mmの範囲(水平CD検出・最大動作余裕度)

梱包数 1 個