


E20850



ミラー反射型センサ用反射ミラー
REFLECTOR TS40-02



アプリケーション		
仕様	円形, ミラー反射型光電センサ (赤色光, 赤外線) 用	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～60
機械的仕様		
重量	[g]	10.8
外形寸法	[mm]	Ø 42 / L = 9.5
反射部	[mm]	Ø 40
材質	樹脂外装	
備考		
梱包数	1 個	