




アプリケーション

仕様

固定用金具, 反射ミラー用, Ø 50 mm

機械的仕様

重量

[g]

229.5

取り付け方法

自立型, (M10)

材質

ブラケット: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), クランプ: ステンレススチール (1.4408)

アクセサリ

付属品

六角穴付きボルト: 1 x M10 x 55

備考

梱包数

1 個