



廃止品 - 参考資料

No scale drawing available

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

監視範囲

増幅器検出距離	OBF
---------	-----

OBF

検出距離 [mm]	110
-----------	-----

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-58～315
-------------	---------

機械的仕様

センサヘッド形状	ストレート
----------	-------

センサヘッド径 [mm]	8
--------------	---

全長 [mm]	900
---------	-----

最小曲げ半径 [mm]	19
-------------	----

ファイバ材質	ガラス
--------	-----

ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
-----------	-----------------------

被覆材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
------	-----------------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----