




廃止品 - 参考資料



アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 40
OUF	
検出距離	[mm] 40
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20～80
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径	[mm] 1
検出ヘッド長さ	[mm] 5
全長	[mm] 2000
最小曲げ半径	[mm] 10
材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)

E20082



透過型ファイバセンサ

FE-00-P-V-E1/2m

被覆材質	塩化ビニール (PVC)
備考	
梱包数	1 個