



アプリケーション	
検出原理	透過型
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
監視範囲	
増幅器検出距離	OCF, OKF, OOF, OUF
OCF (High Power)	
検出距離 [mm]	990
OKF	
検出距離 [mm]	120
OOF	
検出距離 [mm]	400
OUF	
検出距離 [mm]	120
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-40~290
機械的仕様	
重量 [g]	69
センサヘッド形状	L型
センサヘッド径 [mm]	3
検出ヘッド長さ [mm]	10

E20129



透過型ファイバセンサ

FE-00-A-A-R3

全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト		●
材質		アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		アルミニウム
アクセサリ		
付属品		E20103
備考		
梱包数		1 個