


E20141



透過型ファイバセンサ
FE-00-A-A-E3/1M

廃止品 - 参考資料

代替品: E20367
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 120
OUF	
検出距離	[mm] 120
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～290
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径	[mm] 3
検出ヘッド長さ	[mm] 10
全長	[mm] 1000
最小曲げ半径	[mm] 20

E20141



透過型ファイバセンサ

FE-00-A-A-E3/1M

材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個