



アプリケーション	
仕様	サイドビュータイプ
検出原理	透過型
アプリケーション	産業用環境向け
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF, OOF
OKF	
検出距離 [mm]	120
OOF	
検出距離 [mm]	400
OUF	
検出距離 [mm]	120
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20~80
機械的仕様	
重量 [g]	54.5
センサヘッド形状	L型
センサヘッド径 [mm]	5
全長 [mm]	600
最小曲げ半径 [mm]	20

E20228



透過型ファイバセンサ

FE-00-P-A-R3

ファイバーレイアウト	●
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
アクセサリ	
付属品	E20104
備考	
梱包数	1 個