



廃止品 - 参考資料

代替品: E20062

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

#### アプリケーション

検出原理 透過型

#### 監視範囲

増幅器検出距離 OKF, OUF

#### OKF

検出距離 [mm] 120

#### OUF

検出距離 [mm] 120

#### 使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20~80

#### 機械的仕様

センサヘッド形状 L型

全長 [mm] 600

最小曲げ半径 [mm] 20

材質 アダプタ: PPE

ファイバ材質 ガラス

ファイバヘッド材質 アルミニウム

被覆材質 塩化ビニール (PVC)

#### 備考

梱包数 1 個