



## 廃止品 - 参考資料

No scale drawing available

## アプリケーション

|      |     |
|------|-----|
| 検出原理 | 透過型 |
|------|-----|

## 監視範囲

|         |          |
|---------|----------|
| 増幅器検出距離 | OKF, OUF |
|---------|----------|

## OKF

|      |      |     |
|------|------|-----|
| 検出距離 | [mm] | 120 |
|------|------|-----|

## OUF

|      |      |     |
|------|------|-----|
| 検出距離 | [mm] | 120 |
|------|------|-----|

## 使用環境条件

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 使用周囲温度 | [°C] | -20~80 |
|--------|------|--------|

## 機械的仕様

|           |      |             |
|-----------|------|-------------|
| センサヘッド形状  |      | L型          |
| 全長        | [mm] | 600         |
| 最小曲げ半径    | [mm] | 10          |
| 材質        |      | アダプタ: ABS樹脂 |
| ファイバ材質    |      | ガラス         |
| ファイバヘッド材質 |      | アルミニウム      |
| 被覆材質      |      | アルミニウム      |

## 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|