




廃止品 - 参考資料



アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

監視範囲

増幅器検出距離	OIF
---------	-----

OIF

検出距離 [mm]	51
-----------	----

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20~80
-------------	--------

機械的仕様

センサヘッド形状	L型
----------	----

全長 [mm]	4000
---------	------

最小曲げ半径 [mm]	30
-------------	----

材質	アダプタ: PA
----	----------

ファイバ材質	ガラス
--------	-----

ファイバヘッド材質	アルミニウム
-----------	--------

被覆材質	塩化ビニール (PVC)
------	--------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----