


E20345



透過型ファイバセンサ
FE-30-A-A-E3/1m

廃止品 - 参考資料

代替品: E20347
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OIF
OIF	
検出距離	[mm] 100
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～290
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径	[mm] 3
全長	[mm] 1000
最小曲げ半径	[mm] 30
材質	アダプタ: PA
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム

E20345



透過型ファイバセンサ

FE-30-A-A-E3/1m

被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個