


E21039



拡散反射型ファイバセンサ
FT-11-M-V-M6/3M

廃止品 - 参考資料



アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OB5030
OB50	
検出距離	[mm] 26
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20～150
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M6
検出ヘッド長さ	[mm] 45
全長	[mm] 3000
最小曲げ半径	[mm] 20
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	金属シリコン

E21039



拡散反射型ファイバセンサ
FT-11-M-V-M6/3M

備考	
梱包数	1 個