



廃止品 - 参考資料

No scale drawing available

アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OBF

OBF

検出距離 [mm] 26

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20～150

機械的仕様

センサヘッド形状 L型

全長 [mm] 3000

最小曲げ半径 [mm] 20

ファイバ材質 ガラス

ファイバヘッド材質 ステンレス 1.4305 (SUS303)

被覆材質 金属シリコン

アクセサリ

付属品 E20103

備考

梱包数 1 個