


E30152



プロセスセンサ用溶接アダプタ

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY



- 1 リーク孔
- 1 シール先端部

EC 1935/2004 EHEDG Certified

アプリケーション	
仕様	リーク孔付
媒体温度 [°C]	< 250
最大許容圧力 [MPa]	5
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	32.35
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
締付トルク [Nm]	5~20
センサ接続	M12 x 1,5 テーパ形シーリングエッジ
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 19 mm
備考	
梱包数	1 個