




取付けアダプタ

ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD

廃止品 - 参考資料



- 1 Aseptoflexねじ
- 2 Aseptoflexシーリングエッジ

アプリケーション	
最大許容圧力	[MPa] 2.5
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	Aseptoflex
プロセス接続	フランジ DN40 (1,5")
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4
DIN11866 衛生クラス	H4
備考	
梱包数	1 個