

E34010



温度センサ用保護管
HYGIENIC THERMOWELL L=100

廃止品 - 参考資料

1 Aseptoflexねじ

 EC 1935/2004 EHEDG Tested 

アプリケーション		
仕様		温度センサ用 Ø 10 mm
最大許容圧力	[MPa]	2.5
測定範囲 / 設定範囲		
プローブ長 L	[mm]	95
機械的仕様		
重量	[g]	194
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続		G 1/2 Ø 10 mm
プロセス接続		Aseptoflex
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz		< 0.6 / -
備考		
梱包数		1 個