


E40433



流量センサ用取付けアダプタ

ADAPT /SM/1/G2 - R2



ACS

アプリケーション

仕様	流量センサ用 Typ SM2, SM9
最大許容圧力 [MPa]	1.6

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g]	1341
材質	アダプタ: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), O-リング: EPDM 47,22 x 3,53 mm
センサ接続	G 2
プロセス接続	接圧部 R 2 おすねじ

アクセサリ

付属品	O-リング: 2
-----	----------

備考

梱包数	2 個
-----	-----