


E40170



圧縮空気流量センサ用配管
MESSSTR DN40/L475/VA/D49

廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
仕様		圧縮エア用フローメータ SD9
最大許容圧力	[MPa]	1.6
機械的仕様		
材質		ステンレス 1.4301 (SUS304), FKM , アルミニウム (アルマイト処理)
プロセス接続		R 1 1/2
備考		
梱包数		1 個