


E40212



ティーチボタン
SC TEACH BUTTON OR

廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
仕様		SC型流量センサのノーマルオープン出力
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47～63
入力電源電圧範囲	[%]	15
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24, (SELV/PELV規格)
使用環境条件		
保護構造		IP 40
機械的仕様		
重量	[g]	225.5
材質		ステンレス 1.4305 (SUS303), PA, PMMA
備考		
備考		段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
梱包数		1 個

E40212




ティーチボタン

SC TEACH BUTTON OR

電気接続

ケーブル: 0.9 m, PUR

接続



BN =

BU =

芯線色:

茶

青