


E43331



カバー付きスクリーカップリング

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: フローレギュレータ 0.3 mm

アプリケーション

最大許容圧力	[MPa]	63
--------	-------	----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-10~60
--------	------	--------

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量	[g]	76.2
材質	ソケット外装: スチール 1.0718 (SUM22L), 表面粗さ: 亜鉛 / ニッケル 灰, シーリング(パッキン): NBR	
センサ接続	G 1/4	
プロセス接続	M16 x 2 Minimes	

備考

梱包数	1 個
-----	-----