


E43354



レベルセンサ用二重配管
LR COAX TUBE G3/4 L210



1 センタリングパーツ固定用金具

CRN

アプリケーション	
仕様	レベルセンサ用 LR
媒体温度 [°C]	-40～200
最大許容圧力 [MPa]	1.6
真空耐性 [MPa]	-0.1
MAWP(CRN認証アプリケーション)	16
機械的仕様	
重量 [g]	164.5
材質	二重配管: ステンレス 1.4301 (SUS304), シーリング(パッキン): NBR 繊維強化, 固定用金具: ステンレス 1.4310 (SUS301), センタリングパーツ: PPS 繊維強化
センサ接続	接圧部 G 3/4 めすねじ
プロセス接続	接圧部 G 3/4 おすねじ
長さ L [mm]	210
アクセサリ	
付属品	シーリング(パッキン): 1
備考	
梱包数	1 個