


E70004



コネクタ(プラグ)
ASTGH030MSS0020B03

廃止品 - 参考資料




電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

電気接続	
ケーブル:	20 m, PUR, 3 x 0.25 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E70004



コネクタ(プラグ)
ASTGH030MSS0020B03

接続



BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
	青