


E70046



中間ケーブル

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS


廃止品 - 参考資料



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

電気接続・プラグ

コネクタ式: 1 × M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



E70046




中間ケーブル

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 1 m, PUR / PVC, 4 x 0.25 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

