

E70057



中間ケーブル

VDOAH040MSS0005A04STAH040MSS

廃止品 - 参考資料



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
----------	-----	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
--------	------	--------

保護構造		IP 67
------	--	-------

機械的仕様

材質		TPU
----	--	-----

外装材質		TPU
------	--	-----

ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
----------	--	-------------

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E70057



中間ケーブル

VDOAH040MSS0005A04STAH040MSS

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

