

E70115



中間ケーブル


VDOGH040MSS0001A03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



Copyright © 2004 ifm electronic gmbh. All rights reserved. ifm, the ifm logo and E70115 are registered trademarks of ifm electronic gmbh.

E70115



中間ケーブル

VDOGH040MSS0001A03STGH030MSS

電気接続

ケーブル: 1 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

