

E70117



中間ケーブル

VDOGH040MSS0002A03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
----------	-----	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
--------	------	--------

保護構造		IP 67
------	--	-------

機械的仕様

外形寸法	[mm]	15 x 15 x 42
------	------	--------------

材質		TPU
----	--	-----

外装材質		TPU
------	--	-----


ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
----------	--	-------------

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E70117



中間ケーブル

VDOGH040MSS0002A03STGH030MSS

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

